

# sűrített levegő előkészítő egység MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-M-AG-BAR-WPE-B

Cikkszám: 8098365

★ Sztenderd termék program

FESTO



## Adatlap

| Jellemző  | Érték  |
|---|--|
| Méret   | 6  |
| Sorozat   | MS   |
| Beépítési helyzet   | függőleges +/- 5°  |
| Nyomás látjelző   | manométerrel   |
| Operating pressure MPa                                      | 0.1 ... 1 MPa  |
| Üzemi nyomás  | 1 ... 10 bar   |
| Standard flow rate exhaust 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 3,600 l/min  |
| Normál névleges átáramlás                                   | 5,300 l/min  |
| Üzemi közeg   | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                              |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez                  | Compatibility with ester oil not guaranteed                                  |
| KBK korrózióállósági osztály                                | 1 - csekély korróziós károsodás  |
| PWIS conformity   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Tárolási hőmérséklet  | -5 ... 50 °C   |
| Közeg hőmérséklet   | -5 ... 50 °C   |
| Környezeti hőmérséklet                                      | -5 ... 50 °C   |
| Gyártmány súlya   | 1,250 g  |
| Felfogási mód   | Vezeték beépítés<br>felfogó szöglettel<br>tartozékokkal<br>választható/egyéb |
| Anyag megjegyzés  | RoHS konform   |