


# szereplőlap

## VABS-B14-270-FF14

Cikkszám: 8098891

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukciós felépítés	Connections rotated 270°
Üzemi nyomás	1.5 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Közeg hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Gyártmány súlya	255.5 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 2	Flange 1/4 with NAMUR connection
Pneumatikus csatlakozás 4	Flange 1/4 with NAMUR connection
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of connecting plate	Alumínium ötvözet