


axiális készlet EAMM-A-V32-58AA

Cikkszám: 8098982

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	41 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	10,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetetlenségi nyomaték	1.03 kgmm ²
Átvihető forgató nyomaték	1.5 Nm
Gyártmány súlya	192 g
Csatlakozófelület, szabályozó	V32
Interfészkód, motor In	58AA
Anyag megjegyzés	RoHS konform