


csatlakozó lap

VABS-B14-T-FN14

Cikkszám: 8099628

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	Connection direction upwards
Üzemi nyomás	1.5 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Közeg hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Gyártmány súlya	192 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 2	Flange 1/4 with NAMUR connection 1/4 NPT
Pneumatikus csatlakozás 4	Flange 1/4 with NAMUR connection 1/4 NPT
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of connecting plate	Alumínium ötvözet