


csavarzat NLFA-D-U14-K3-PP-P10

Cikkszám: 8104286

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Csomagolási egység	10
Konstruktív felépítés	Tubing mounted via clamped connection
Konstruktív	Egyenes alak
Méret	Diameter 8 mm
Fluidcsatlakozás	UNF1/4-28
Fluid connection 2	3 mm külső átmérőjű csőhöz
Közeg	Folyékony közegek Gáz halmazállapotú közegek
Note on the medium	Observe resistance of materials that come into contact with media
Operating pressure for entire temperature range	-0.075 ... 0.6 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.75 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-10.875 ... 87 psi
Közeg hőmérséklet	0 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Tömítési elv	kemény
Beépítési helyzet	tetszőleges
Névleges meghúzási nyomaték	15 Ncm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 15 %
Gyártmány súlya	0.45 g
Közeggel érintkező anyagok	PP
Material of threaded plug	PA erősítésű
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Használati útmutató	See application note (available on the Support Portal at festo.com)