

# dosing needle set

## VAVN-N-A1.6-03-30-F-V-V1-P10

Cikkszám: 8104295

FESTO



### Adatlap

Jellemző	Érték
Csomagolási egység	10
Dosing needle outside diameter	1.6 mm
Length of dosing needle	30 mm
Nominal width of dosing needle	0.3 mm
Dosing needle version	With chamfer With tapering
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Fluidcsatlakozás	Terminal connection
Közeg	Folyékony közegek Gáz halmazállapotú közegek
Note on the medium	Observe resistance of materials that come into contact with media maximális részecskeméret 5 µm
Operating pressure MPa	0 ... 0.4 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 4 bar
Normál névleges átáramlás	1.37 l/min
Information on standard nominal flow rate	In case of a pressure drop of 1 -> 0 bar (gaseous media)
Kv átáramlás	0.003 m <sup>3</sup> /h
Information on flow rate Kv	For water as medium
Közeg hőmérséklet	5 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	3.9 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of dosing needle	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material number of dosing needle	1.4404
Közeggel érintkező anyagok	erősen ötvözött acél, rozsdamentes