



adapter NEFM-S1G9-K-0,5-R3G8

Cikkszám: 8106112

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Vezetékmegnevezés	Táblatartó nélkül
Gyártmány súlya	100 g
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Sub-D
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	9
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	8
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Csatlakozó
2. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	RJ45
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	8
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	8
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 24 V
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	0.9 A
Lökőfeszültség-szilárdság	2 kV
Shielding	igen
Kábelhossz	0.5 m
Vezetési tulajdonság	Standard
Hajlításszög, fix kábelfektetés	68 mm
Kábel átmérő	6.8 mm
Kábelszerkezet	5x(2x0,08)
Vezeték névleges keresztmetszet	0.08 mm ²
Nominal conductor cross section (AWG)	AWG28
Védettség	IP20
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerezett állapotban
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	2
Material cable sheath	PVC
A kábelkőpeny színe	fekete
Material housing	PVC
Ház színe	fekete
Material insulation	PVC