


# közelítéskapcsoló

## SDBF-FBS-1L-NU-K-9-N-LE

Cikkszám: 8106577

FESTO



### Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	fecskefark horonyhoz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Mért érték	Pozíció
Mérési elv	magnetorezisztív
Környezeti hőmérséklet	-4 ... 176 °F
Kapcsoló kimenet	NPN
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
Bekapcsolási idő	4 µs
Max.kimeneti áram	200 mA
Max.kapcsolási teljesítmény, DC	4.8 W
Feszültség kimaradás	1 V
Rövidzár védett	igen
Üzemi feszültségtartomány DC	5 ... 28 V
Polaritás felcserélése elleni védelem	igen
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	3
Csatlakozó, kimeneti irány	60°
A kábelköpeny színe	fekete
Material cable sheath	PVC
Felfogási mód	fixen becsavarva a horonyba hosszirányba betolható
Beépítési helyzet	tetszőleges
Ház színe	átlátszó
Kapcsolási állapot jelző	LED
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötégnél	-20 ... 80 °C
Védettség	NEMA 6
PWIS conformity	VDMA24364 zone III