


löketcsoökkentés

VAVA-F12-H-H6

Cikkszám: 8107369

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|------------------------------|---|
| Konstruktív felépítés | Opening stroke limitation with cushioning |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Használati útmutató | The SIL certification for the entire product is invalidated when used with angle seat valve VZXA. |
| Védettség | IP6X |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 80 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Gyártmány súlya | 249 g |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material seals | EPDM |
| Material nut | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Material screws | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Material – shock absorber | erősen ötvözött acél |
| Material – connector | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |