


párhuzamos építőkészlet EAMM-U-110-D60-90GA-120

Cikkszám: 8107723

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	110
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	5,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	799 kgmm ²
Üresjárási nyomaték	0.3 Nm
Átvihető forgató nyomaték	9.5 Nm
Gyártmány súlya	5,250 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D60
Interfész kód, motor ln	90GA
Anyag megjegyzés	RoHS konform