


párhuzamos építőkészlet EAMM-U-60-S38-50GA-91

Cikkszám: 8107724

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-------------------------------|------------------------|
| Méret | 60 |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Max.fordulatszám | 6,000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Tárolási hőmérséklet | -25 ... 60 °C |
| Relatív légnedvesség | 0 - 95 % |
| Védettség | IP40 |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Tehetlenségi nyomaték | 26.7 kgmm ² |
| Üresjárási nyomaték | 0.07 Nm |
| Átvihető forgató nyomaték | 3 Nm |
| Gyártmány súlya | 1,150 g |
| Csatlakozófelület, szabályozó | S38 |
| Interfészkód, motor ln | 50GA |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |