


# mágnestekercs

## VACC-S18-120-K4-2U-EX4ME

Cikkszám: 8109392

FESTO



### Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés fajtája	elektromos
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kapcsolási pozíció jelző	nem
Ciklusidő	100 %
Szigetelőanyag osztály	H
Tekercs jellemző	110 V AC: 50/60 Hz, 12 VA teljesítmény 110 V DC: 12 W
Megengedett feszültség ingadozás	-15 % / +10 %
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-Ex-robbanás elleni védelem irányelv (ATEX) szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Robbanásvédelmi tanúsítvány az EU-n kívül	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Tanúsítványt kiállító hely	BVS 16ATEXE036X IECEx BVS16.0028X
ATEX-kategória Gáz	II 2G
ATEX-kategória Por	II 2D
Gyújtószikra védelem típusa Gáz	Ex eb mb IIC T4 Gb
Gyújtószikra védelem típusa Por	Ex tb IIIC T120°C Db
Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP66
Gyártmány súlya	580 g
Elektromos csatlakozás	Kapocsdobozok, kábelbevezetés menete M20x1,5
Anyag megjegyzés	RoHS konform