

mágnestekercs

VACC-S13-18-K4-1UF-EX4ME

Cikkszám: 8109399

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés fajtája	elektromos
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kapcsolási pozíció jelző	nem
Biztosító, belső	Biztosíték
Ciklusidő	100 %
Szigetelőanyag osztály	H
Tekercs jellemző	24 V DC: 1,8 W 24 V AC: 40/65 Hz, 1,8 VA teljesítmény
Megengedett feszültség ingadozás	-15 % / +10 %
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-Ex-robbanás elleni védelem irányelv (ATEX) szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Robbanásvédelmi tanúsítvány az EU-n kívül	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Tanúsítványt kiállító hely	BVS 15ATEXE029X IECEX BVS 15.0075X
ATEX-kategória Gáz	II 2G
ATEX-kategória Por	II 2D
Gyújtószikra védelem típusa Gáz	Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb
Gyújtószikra védelem típusa Por	ExtbIIICT85°C,T95°C,T130°C Db
Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet	T4,T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5,T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP65
Gyártmány súlya	330 g
Elektromos csatlakozás	Kapocsdobozok, kábelbevezetés menete M20x1,5
Anyag megjegyzés	RoHS konform