


axiális készlet EAMM-A-D80-90GA

Cikkszám: 8110063

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	60 Nm
Gyártmány súlya	2,192 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D80
Interfészkód, motor In	90GA
Anyag megjegyzés	RoHS konform