


# axiális készlet EAMM-A-S95-90GA

Cikkszám: 8110066

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	60 Nm
Gyártmány súlya	3,201 g
Csatlakozófelület, szabályozó	S95
Interfészkód, motor In	90GA
Anyag megjegyzés	RoHS konform