

mágnestekercs

VACC-S18-35-K4-3U-KS4ME

Cikkszám: 8118314

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Működtetés fajtája | elektromos |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Kapcsolási pozíció jelző | nem |
| Ciklusidő | 100 % |
| Szigetelőanyag osztály | H |
| Tekercs jellemző | 230 V AC: 50/60 Hz, 3,5 VA teljesítmény 230 V DC: 3.5 W |
| Megengedett feszültség ingadozás | -15 % / +10 % |
| Robbanásvédettségi tanúsítvány az EU-n kívül | EPL Db (KR) EPL Gb (KR) |
| Tanúsítványt kiállító hely | 22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X |
| Gyújtószikra védelem típusa Gáz | Ex e mb IIC T5, T6 |
| Gyújtószikra védelem típusa Por | Ex tD A21 IP66 T85/T95°C |
| Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet | T5,T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Védettség | IP66 |
| Gyártmány súlya | 580 g |
| Elektromos csatlakozás | Kapocsdobozok, kábelbevezetés menete M20x1,5 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |