

mágnestekercs

VACC-S18-35-K4-1U-KS4ME

Cikkszám: 8118317

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés fajtája	elektromos
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kapcsolási pozíció jelző	nem
Ciklusidő	100 %
Szigetelőanyag osztály	H
Tekercs jellemző	24 V DC: 3,5 W 24 V AC: 50/60 Hz, teljesítmény: 3,5 VA
Megengedett feszültség ingadozás	-15 % / +10 %
Robbanásvédelmi tanúsítvány az EU-n kívül	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Tanúsítványt kiállító hely	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
Gyújtószikra védelem típusa Gáz	Ex e mb IIC T5, T6
Gyújtószikra védelem típusa Por	Ex tD A21 IP66 T85/T95°C
Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet	T5,T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP66
Gyártmány súlya	580 g
Elektromos csatlakozás	Kapocsdobozok, kábelbevezetés menete M20x1,5
Anyag megjegyzés	RoHS konform