

# mágnestekercs

## VACC-S13-18-K4-3U-NM4ME

Cikkszám: 8118326

FESTO



### Adatlap

| Jellemző                                     | Érték  |
|--|--|
| Működtetés fajtája                           | elektromos   |
| Beépítési helyzet                            | tetszőleges  |
| Kapcsolási pozíció jelző                     | nem  |
| Ciklusidő                                    | 100 %  |
| Szigetelőanyag osztály                       | H  |
| Tekercs jellemző                             | 230 V DC: 1,8 W<br>230 V AC: 40/65 Hz, 1,8 VA teljesítmény                                       |
| Megengedett feszültség ingadozás             | -15 % / +10 %  |
| Robbanásvédettségi tanúsítvány az EU-n kívül | EPL Db (BR)<br>EPL Gb (BR)   |
| Tanúsítványt kiállító hely                   | INMETRO DNV 17.0042X   |
| Gyújtószikra védelem típusa Gáz              | Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb   |
| Gyújtószikra védelem típusa Por              | ExtbIICT85°C, T95°C, T130°C Db   |
| Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet | T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| PWIS conformity                              | VDMA24364 zone III   |
| Védettség                                    | IP65   |
| Gyártmány súlya                              | 330 g  |
| Elektromos csatlakozás                       | Kapocsdobozok, kábelbevezetés menete M20x1,5   |
| Anyag megjegyzés                             | RoHS konform   |