

# vezérlőrendszer CMCB-D1-CC-S1

Cikkszám: 8118454

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Használati útmutató	The product is suitable for industrial purposes only. Measures for interference suppression may be required in residential areas.
Konstrukciós felépítés	Control cabinet Built-in safety relay unit
Biztonsági szint (PL)	Category 3, Performance Level d
Méret: B x L x H	220 mm x 350 mm x 440 mm
Védelem (rövidzár)	Belső elektromos biztosíték
Max. áramfelvétel	1.1 A
Current consumption of the secondary circuit	5 A
Max. tápáram	6 A
Névleges üzemi feszültség, AC	230 V
Mains types	TT TN IT
Hálózati frekvencia	50 ... 60 Hz
Szennyeződéskategória	2
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint EU kisfeszültségű irányelv szerint
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	Max. 50% at 40 °C
Védettség közvetlen és közvetett érintés ellen	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV) Earthing of all exposed conductive parts
Védettség	IP54
Környezeti feltételek	Interior
Környezeti hőmérséklet	5 ... 40 °C
Nominal altitude of use	1000 m NN
Gyártmány súlya	15.3 kg
Elektromos csatlakozás	Rugós csatlakozó kapocs Push-in
Anyag megjegyzés	RoHS konform