


Gripper jaw DHAS-GG-B18-16-A1

Cikkszám: 8119108

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	16 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukció	For microwell plates
Rezgésállóság	Szállítási alkalmazásra vizsgálat 2-es szigorúsági fokozattal FN 942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
Ütésállóság	Lökőpróba 2-es pontosságú osztállyal az FN 942017-5 és az EN 60068-2-27 szerint
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	0 - 100 %
Környezeti hőmérséklet	0 ... 40 °C
Gyártmány súlya	24.4 g
Felfogási mód	With female thread M3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material gripper jaws	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material cylindrical dowel pin	Rugóacél