

handling modul EHMX-AS-ELGC-80-BS-KF- -

Cikkszám: 8122316

FESTO



Minta ábrázolás

Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Munkalöklet	200 ... 1,000 mm
A felfogó felület szükséges simasága	0.1 mm/m
Orsó átmérő	16 mm
Orsó meredekség	16 mm/U
Beépítési helyzet	vízszintes
Konstrukciós felépítés	Elektromechanikus lineáris modul orsóval
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Max. gyorsulás	15 m/s ²
Max.sebesség	1 m/s
Ismétlési pontosság	±0,01 mm
Ciklusidő	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 90 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	5 ... 45 °C
Max. Fx előtoló erő	350 N
Előtolási állandó	16 mm/U
Anyag megjegyzés	RoHS konform