

handling modul EHMY-RP-ELGC-45-BS-KF- -

Cikkszám: 8122317

FESTO



Minta ábrázolás

Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Munkalöklet	200 ... 800 mm
A felfogó felület szükséges simasága	0.1 mm/m
Orsó átmérő	10 mm
Orsó meredekség	10 mm/U
Beépítési helyzet	vízszintes
Konstruktív felépítés	Elektromechanikus lineáris modul orsóval
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Max. gyorsulás	15 m/s ²
Max.sebesség	0.6 m/s
Ismétlési pontosság	±0,015 mm
Ciklusidő	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 90 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	5 ... 45 °C
Max. Fx előtoló erő	100 N
Előtolási állandó	10 mm/U
Anyag megjegyzés	RoHS konform