

handling modul DHMZ-DGST-8- -

Cikkszám: 8122326

FESTO



Minta ábrázolás

Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Munkalöklet	30 ... 80 mm
Dugattyú átmérő	8 mm
Beépítési helyzet	függőleges
Működési mód	kettősműködésű
Konstruktív felépítés	Pneumatikus lineáris modul
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Operating pressure MPa	0.15 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	1.5 ... 8 bar
Operating pressure	21.75 ... 116 psi
Max.sebesség	0.5 m/s
Ismétlési pontosság	±0,02 mm
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	5 ... 45 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	45 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	60 N
Anyag megjegyzés	RoHS konform