


handling modul EHMZ-EGSC-32-BS-KF-

Cikkszám: 8122330

FESTO



Minta ábrázolás

Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

| Jellemző | Érték |
|------------------------|---|
| Munkalöklet | 50 ... 100 mm |
| Orsó átmérő | 6 mm |
| Orsó meredekség | 6 mm/U |
| Beépítési helyzet | független |
| Konstruktív felépítés | Elektromechanikus lineáris modul orsóval |
| Pozíció felismerés | közelítéskapcsolóhoz |
| Max. gyorsulás | 15 m/s ² |
| Max. sebesség | 0.5 m/s |
| Ismétlési pontosság | ±0,015 mm |
| Ciklusidő | 100 % |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Tárolási hőmérséklet | -20 ... 60 °C |
| Relatív légnedvesség | 0 - 90 % |
| Védettség | IP40 |
| Környezeti hőmérséklet | 5 ... 45 °C |
| Max. Fx előtoló erő | 60 N |
| Előtolási állandó | 8 mm/U |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |