


csatlakozó tömb

VABM-C12-6M-M5-M3-10

Cikkszám: 8122794

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	20 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	Connection direction underneath
Szelephelyek max.száma	10
Operating pressure MPa	-0.1 ... 0.7 MPa
Üzemi nyomás	-1 ... 7 bar
Üzemi közeg	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	maximális részecskeméret 5 µm
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Környezeti hőmérséklet	5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	49.5 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	M5
Pneumatikus csatlakozás 2	M3
Pneumatikus csatlakozás 3	M5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material manifold	Alumínium ötvözet