



# szelep

## VOFC-LT-M32C-M-FN14-FN

Cikkszám: 8122932

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Normál névleges átáramlás	601 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 8 bar
Védettség	IP65
Tanúsítványt kiállító hely	TÜV 968/V 1251.00/21
Biztonsági funkciók	Safe venting
Az integrált biztonság elvárt szintje (SIL)	Product can be used in SRP/CS up to SIL 3 (high demand) SIL 3 Low Demand üzemmódig
Útmutatás az üzemi nyomáshoz	0 - 0.8 MPa with external pilot air
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Anyag megjegyzés	RoHS konform