


# párhuzamos építőkészlet EAMM-U-87-T46-67A-147

Cikkszám: 8126164

Kifutó termék

[Kifutó típus. 2026-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                      | Érték                  |
|-------------------------------|------------------------|
| Méret                         | 87                     |
| Középtávolság                 | 147 mm                 |
| Beépítési helyzet             | tetszőleges            |
| Hajtómű áttétel               | 1:1                    |
| Max.fordulatszám              | 3,000 1/min            |
| PWIS conformity               | VDMA24364 zone III     |
| Tárolási hőmérséklet          | -20 ... 60 °C          |
| Relatív légnedvesség          | 0 - 95 %               |
| Védettség                     | IP40                   |
| Környezeti hőmérséklet        | 0 ... 50 °C            |
| Tehetlenségi nyomaték         | 41.2 kgmm <sup>2</sup> |
| Üresjárási nyomaték           | 0.22 Nm                |
| Átvihető forgató nyomaték     | 3 Nm                   |
| Gyártmány súlya               | 1,077 g                |
| Csatlakozófelület, szabályozó | T46                    |
| Interfész kód, motor In       | 67A                    |
| Anyag megjegyzés              | RoHS konform           |