

párhuzamos építőkészlet EAMM-U-87-T46-80P-147

Cikkszám: 8126167

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	87
Középtávolság	147 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Hajtómű áttétel	1:1
Max.fordulatszám	3,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Tehetetlenségi nyomaték	44.4 kgmm2
Üresjárási nyomaték	0.22 Nm
Átvihető forgató nyomaték	3 Nm
Gyártmány súlya	1,154 g
Csatlakozófelület, szabályozó	T46
Interfész kód, motor In	80P 80PA 80RA
Anyag megjegyzés	RoHS konform