


párhuzamos építőkészlet EAMM-U-87-T46-87A-147

Cikkszám: 8126170

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-------------------------------|------------------------|
| Méret | 87 |
| Középtávolság | 147 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Hajtómű áttétel | 1:1 |
| Max.fordulatszám | 3,000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Tárolási hőmérséklet | -20 ... 60 °C |
| Relatív légnedvesség | 0 - 95 % |
| Védettség | IP40 |
| Környezeti hőmérséklet | 0 ... 50 °C |
| Tehetetlenségi nyomaték | 41.2 kgmm ² |
| Üresjárási nyomaték | 0.22 Nm |
| Átvihető forgató nyomaték | 3 Nm |
| Gyártmány súlya | 1,256 g |
| Csatlakozófelület, szabályozó | T46 |
| Interfész kód, motor In | 87A |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |