


# csatlakozó EAMC-19-20-5-9

Cikkszám: 8126386

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                  | Érték                  |
|---------------------------|------------------------|
| Felfogó átmérő 1          | 5 mm                   |
| Felfogó átmérő 2          | 9 mm                   |
| Méret                     | 19                     |
| Névleges hossz            | 20 mm                  |
| Beépítési helyzet         | tetszőleges            |
| Max.fordulatszám          | 10,000 1/min           |
| PWIS conformity           | VDMA24364-B2-L         |
| Tárolási hőmérséklet      | -25 ... 60 °C          |
| Relatív légnedvesség      | 0 - 95 %               |
| Környezeti hőmérséklet    | -25 ... 60 °C          |
| Tehetlenségi nyomaték     | 0.38 kgmm <sup>2</sup> |
| Átvihető forgató nyomaték | 1.1 Nm                 |
| Gyártmány súlya           | 9 g                    |
| Anyag megjegyzés          | RoHS konform           |