


tartó CAFM-D4-W

Cikkszám: 8127358

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	216 mm
Magasság	97 mm
Hossz	345 mm
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet	0 ... 40 °C
Gyártmány súlya	749 g
Felfogási mód	Threaded
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material mounting bracket	acél, porfestett