


sűrített levegő előkészítő egység MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-VC-A8-WPE-B

Cikkszám: 8130911

★ Sztenderd termék program

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	6
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Nyomás látjelző	G1/8 előkészítve
Operating pressure MPa	0.1 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Standard flow rate exhaust 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3,600 l/min
Normál névleges átáramlás	4,750 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Compatibility with ester oil not guaranteed
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Közeg hőmérséklet	5 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	1,250 g
Felfogási mód	Vezeték beépítés felfogó szöglettel tartozékokkal választható/egyéb
Anyag megjegyzés	RoHS konform