

# lökéscsillapító DYEF-G8-M4-Y1-F1A

Cikkszám: 8131070

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M4
Löklet	0.9 mm
Csillapítás	P csillapítás fix fém ütközővel
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Változatok	Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries
Max.felütközési sebesség	0.8 m/s
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Csillapítási hossz	0.9 mm
Max.meghúzási nyomaték	0.5 Nm
Max.energiafelvétel löketenként	0.018 J
Gyártmány súlya	5 g
Felfogási mód	menetes hüvellyel
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	erősen ötvözött acél