


vezérlőlap DADG-FM-VDE1G14

Cikkszám: 8131548

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Beépítési helyzet	tetszőleges
Operating pressure MPa	0.2 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	2 ... 8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Max.meghúzási nyomaték	23 Nm
Gyártmány súlya	274.5 g
Felfogási mód	Direct mounting on end cap via thread
Pneumatikus csatlakozás	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material housing	Eloxált alumínium
Material screws	Horganyzott sárgaréz