

csatlakozó

EAMC-67-80-32-40-U

Cikkszám: 8134950

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	32 mm
Felfogó átmérő 2	40 mm
Méret	67
Névleges hossz	80 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	4,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	326 kgmm ²
Átvihető forgató nyomaték	180 Nm
Gyártmány súlya	458 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform