


Helyzet kijelzése

SASF-S2-B-V-A20

Cikkszám: 8140395

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Az elfordítási szög beállítási tartománya	0 ... 360 deg
Kiegészítő funkciók	Adjustable actuating lugs
Méretetek: B x L x H	Ø 65 x 48,5
Rezgésállóság	Szállítási alkalmazásra vizsgálat 2-es szigorúsági fokozattal FN 942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
Ütésállóság	Lökhőpróba 2-es pontosságú osztállyal az FN 942017-5 és az EN 60068-2-27 szerint
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 70 °C
Gyártmány súlya	96 g
Felfogási mód	a VDI/VDE 3845 szerint
Ház színe	fekete
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material spacer	PA
Material housing	PA PP erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material screws	erősen ötvözött acél, rozsdamentes