


Helyzet kijelzése

SASF-S3-B-F-A30

Cikkszám: 8140397

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Az elfordítási szög beállítási tartománya | 0 ... 180 deg |
| Az állásszabályozó és az állásvisszajelző csatlakozása szabványos | VDI/VDE 3845, AA 2 méret |
| Méretetek: B x L x H | Ø 40 x 43 |
| Rezgésállóság | Szállítási alkalmazásra vizsgálat 2-es szigorúsági fokozattal FN 942017-4 és EN 60068-2-6 szerint |
| Ütésállóság | Lökőpróba 2-es pontosságú osztállyal az FN 942017-5 és az EN 60068-2-27 szerint |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Környezeti hőmérséklet | -25 ... 70 °C |
| Gyártmány súlya | 26 g |
| Felfogási mód | a VDI/VDE 3845 szerint |
| Ház színe | fekete |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material spacer | PP |
| Material housing | PP |
| Material screws | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |