

# hajtás

## EMGA-40-P-G12-EAS-40

Cikkszám: 8141730

FESTO



### Adatlap

Jellemző	Érték
Hajtómű karima mérete	40 mm
Motor karima mérete	40 mm
Elfordítási játék	0.31 deg
Hajtómű típus	Bolygókerékes hajtómű
Hajtómű áttétel	12:1
Max. bemenő fordulatszám	18,000 1/min
Hajtás üzemi hőmérséklete	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Tartós kimenő nyomaték	20 Nm
Tehetetlenségi nyomaték, hajtómű	0.025 kgcm <sup>2</sup>
Max. kimenő nyomaték	32 Nm
Max. hatásfok	96 %
Csavaró merevség	1 Nm/arcmin
Gyártmány súlya	450 g
Hajtómű csatlakozás, kimenő tengelycsap	40G
Hajtómű csatlakozás, hajtó tengelycsap	40P
Anyag megjegyzés	RoHS konform