

hajtás

EMGA-40-P-G20-EAS-40

Cikkszám: 8141731

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|-------------------------|
| Hajtómű karima mérete | 40 mm |
| Motor karima mérete | 40 mm |
| Elfordítási játék | 0.31 deg |
| Hajtómű típus | Bolygókerékes hajtómű |
| Hajtómű áttétel | 20:1 |
| Max. bemenő fordulatszám | 18,000 1/min |
| Hajtás üzemi hőmérséklete | -25 ... 90 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Védettség | IP54 |
| Tartós kimenő nyomaték | 20 Nm |
| Tehetetlenségi nyomaték, hajtómű | 0.018 kgcm ² |
| Max. kimenő nyomaték | 32 Nm |
| Max. hatásfok | 96 % |
| Csavaró merevség | 1 Nm/arcmin |
| Gyártmány súlya | 450 g |
| Hajtómű csatlakozás, kimenő tengelycsap | 40G |
| Hajtómű csatlakozás, hajtó tengelycsap | 40P |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |