

hajtás

EMGA-60-P-G20-EAS-60

Cikkszám: 8141737

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Hajtómű karima mérete	60 mm
Motor karima mérete	60 mm
Elfordítási játék	0.2 deg
Hajtómű típus	Bolygókerékes hajtómű
Hajtómű áttétel	20:1
Max. bemenő fordulatszám	13,000 1/min
Hajtás üzemi hőmérséklete	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Tartós kimenő nyomaték	44 Nm
Tehetetlenségi nyomaték, hajtómű	0.096 kgcm ²
Max. kimenő nyomaték	70 Nm
Max. hatásfok	96 %
Csavaró merevség	2.8 Nm/arcmin
Gyártmány súlya	1,100 g
Hajtómű csatlakozás, kimenő tengelycsap	60H
Hajtómű csatlakozás, hajtó tengelycsap	60P
Anyag megjelölés	RoHS konform