


hajtás

EMGA-80-A-G12-100A

Cikkszám: 8141748

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Hajtómű karima mérete	80 mm
Motor karima mérete	100 mm
Elfordítási játék	0.25 deg
Hajtómű típus	Szöghajtómű
Hajtómű áttétel	12:1
Max. bemenő fordulatszám	7,000 1/min
Hajtás üzemi hőmérséklete	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Tartós kimenő nyomaték	120 Nm
Tehetetlenségi nyomaték, hajtómű	1.379 kgcm ²
Max. kimenő nyomaték	240 Nm
Max. hatásfok	94 %
Csavaró merevség	5 Nm/arcmin
Gyártmány súlya	5,100 g
Hajtómű csatlakozás, kimenő tengelycsap	80G
Hajtómű csatlakozás, hajtó tengelycsap	100A
Anyag megjegyzés	RoHS konform