

# hajtás

## EMGA-60-P-G12-SST-57

Cikkszám: 8141765

FESTO



### Adatlap

| Jellemző                                | Érték                   |
|---|-------------------------|
| Hajtómű karima mérete                   | 60 mm                   |
| Motor karima mérete                     | 57 mm                   |
| Elfordítási játék                       | 0.17 deg                |
| Hajtómű típus                           | Bolygókerékes hajtómű   |
| Hajtómű áttétel                         | 12:1                    |
| Max. bemenő fordulatszám                | 13,000 1/min            |
| Hajtás üzemi hőmérséklete               | -25 ... 90 °C           |
| PWIS conformity                         | VDMA24364-B2-L          |
| Védettség                               | IP54                    |
| Tartós kimenő nyomaték                  | 44 Nm                   |
| Tehetetlenségi nyomaték, hajtómű        | 0.118 kgcm <sup>2</sup> |
| Max. kimenő nyomaték                    | 70 Nm                   |
| Max. hatásfok                           | 96 %                    |
| Csavaró merevség                        | 2.8 Nm/arcmin           |
| Gyártmány súlya                         | 1,100 g                 |
| Hajtómű csatlakozás, kimenő tengelycsap | 60G                     |
| Hajtómű csatlakozás, hajtó tengelycsap  | 57A                     |
| Anyag megjegyzés                        | RoHS konform            |