

# szűkítő csőcsonk NPFC-RS-G34-G38-MF

Cikkszám: 8142600

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Material threaded fitting	Horganyzott sárgaréz
Csomagolási egység	10
Üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-::-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Nominal tightening torque, pneumatic connection 1	45 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 20 %
Gyártmány súlya	64.88 g
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G3/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	PVC