


# hálózati tápegység CACN-11A-7-20-G2

Cikkszám: 8149585

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	96 mm
Magasság	130 mm
Hossz	179 mm
Beépítési helyzet	szabad konvekció
Primer oldali táplálás	3-fázis
Bemenő áram	1,7 - 2,1 A
Névleges kimenő feszültség DC	48 V
Névleges kimenő áram	20 A
Bemeneti feszültség-tartomány AC	400 ... 500 V
Hálózat kiesés áthidalása	25 ms
Hálózati frekvencia	45 ... 65 Hz
Engedély	c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint EU kisfeszültségű irányelv szerint
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-40 ... 85 °C
Relatív légnedvesség	95 %
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 70 °C
Gyártmány súlya	2,500 g
Felfogási mód	alakos sínrel
Anyag megjegyzés	RoHS konform