

kábelcsavarzat

NETC-M20-PBK-T26-EX4-E

Cikkszám: 8151588

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 75 °C
Védettség	IP66 IP68
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	IP68 at 5 bar for 30 minutes
ATEX-kategória Gáz	II 2G
ATEX-kategória Por	II 2D
Gyújtószikra védelem típusa Gáz	Ex eb IIC Gb
Gyújtószikra védelem típusa Por	Ex tb IIIC Db
Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet	-40°C ≤ Ta ≤ +75°C
Robbanásvédelem tanúsítvány az EU-n kívül	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-Ex-robbanás elleni védelem irányelv (ATEX) szerint in accordance with EU RoHS directive
Méret	M20x1,5
Kábel átmérő	4 ... 13 mm
Szín	fekete
Information on materials, cable connector	PA
Material seals	EPDM
Gyártmány súlya	13 g
Csomagolási egység	1
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Anyag megjegyzés	RoHS konform