

# csatlakozó készlet DADG-AK-G8-10-10

Cikkszám: 8152366

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	10
Löket	10 mm
Operating pressure MPa	0.1 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	1 ... 8 bar
Operating pressure	14.5 ... 116 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Max.meghúzási nyomaték	1.5 Nm
Tightening torque tolerance	± 10 %
1 pneumatikus csatlakozás max. meghúzási forgató nyomatéka	0.7 Nm
Gyártmány súlya	11 g
Pneumatikus csatlakozás	M5
Material adapter	Epoxigyanta
Material seals	NBR
Material screws	Acél, bevonattal