

# műanyag tömlő

## PUN-H-F-10X1,5-GE

Cikkszám: 8153405

FESTO

Ez a gyártmány a CN és PK gyorscsavarzatokhoz nem alkalmas.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	10 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	52 mm
Belső átmérő	7 mm
Min.hajlítási sugár	28 mm
Használati útmutató	Tubing without printing TPE-U Ether basiert
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.6 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1 MPa
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 145 psi
Útmutatás az üzemi nyomáshoz	Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint Water (liquid, free of ice)
Nyersanyag égés-ellenőrzése	UL94 HB
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tisztaszoba kategória	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	lásd a megfelelőségi nyilatkozatot
Környezeti hőmérséklet	-35 ... 60 °C
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.0461 kg/m
Pneumatikus csatlakozás	10 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz
Szín	sárga
Shore keménység	D 52 +/-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material tubing	TPE-U(PU)