


kezelő készülék CDPX-X-B-W-7

Cikkszám: 8155214

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	187 mm
Mélység	29 mm
Magasság	147 mm
Hossz	34 mm
Max. előlap vastagság	5 mm
Valós idejű óra	igen
Támogatott PLC protokollok	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Valós idejű óra eltérése	<100 ppm at 25 °C
Színek száma	64 k
Kijelző	háttérvilágítással
Kijelző típusa	TFT szín
Kijelzési tulajdonságok	Touchscreen
Kijelző méret	7"
Back-up telep	Super capacitor
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 32 V
Képernyő felbontás	800x480 pixels
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Áramfelvétel névleges üzemi feszültségnél	0,3 A
Engedély	c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	5 - 85 % nem kondenzálódó
Védettség	IP20 IP66
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	IP20 rear IP66 front
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Megjegyzés a környezeti hőmérsékletre	For vertical mounting
Gyártmány súlya	600 g
PLC interfész	RS485
USB interfész	igen
Ethernet interfész	RJ45 10/100 MBd
Felfogási mód	Előlapra szerelés
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Programozó szoftver	Designer Studio
CPU adatok	256 MB RAM