


axiális készlet EAMM-A-S62-150A-G2

Cikkszám: 8157272

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	17 Nm
Gyártmány súlya	2,161 g
Csatlakozófelület, szabályozó	S62
Interfészkód, motor In	140A 150A
Anyag megjegyzés	RoHS konform