

vezetőegység EAGF-P2-KF-32-200

Cikkszám: 8158028

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	32
Löklet	200 mm
Holtjáték	0 µm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezetékek
Konstruktív felépítés	Vezeték
Max. gyorsulás	25 m/s ²
Max.sebesség	1 m/s
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Max.erő, Fy	160 N
Max. erő Fy statikus	355 N
Max.erő, Fz	160 N
Max. erő Fz statikus	355 N
Max. Mx nyomaték	6 Nm
Max.nyomaték, Mx, statikus	13 Nm
Max. My nyomaték	4 Nm
Max.nyomaték, My, statikus	9 Nm
Max. Mz nyomaték	4 Nm
Max.nyomaték, Mz, statikus	9 Nm
Tolóerő	1.6 N
Mozgatott tömeg 0 mm lökethél	170 g
Alapsúly 0 mm lökethél	613 g
Kiegészítő tömeg 10 mm lökethélként	7.9 g 7.9 g
A mozgatott tömeg súlypontja 0 mm lökethél esetén	26 mm
Ráhagyás a mozgatott tömeg súlypontjához 10 mm lökethélként	4.3 mm
Felfogási mód	belső menettel
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of guide component	Nemesíthető acél keménykrómozott
Material housing	Alumínium ötvözet eloxált
Material yoke plate	Alumínium ötvözet eloxált